



貴城貿易有限公司

GUEY CHERNG TRADING CO., LTD

搪磨加工

REMAMC+

Your way to the Micron



MDR 120E半自動搪磨機




- * 半自動
- * 加工範圍: \varnothing 1.5 - 40mm

MVR 060 T直立式搪磨機

- * 加工範圍: \varnothing 0.6 - 2.5mm
- * 分度圓盤, 包含兩個浮動夾具
- * 自動膨脹



MVR 060 AT直立式搪磨機



- * 加工範圍: \varnothing 0.6 - 2.5 mm
- * 分度圓盤, 包含四個浮動夾具
- * 自動上下料
- * 量具有搪磨刀磨耗補償

MDR 140 / 240 NC 自動搪磨機

- * 加工範圍: \varnothing 1.5 - 50mm
- * 可選擇單主軸或雙主軸



MRL 150 / 250 臥式CNC搪磨機



- * 加工範圍: \varnothing 1.5 - 70mm
- * 可選擇單主軸或雙主軸

MVRL 160 直立式搪磨機

- * 加工範圍: \varnothing 1.0 - 70mm
- * 可選擇單主軸或雙主軸
- * 旋轉盤可選擇2, 4或6個工作站



AR 340 半自動搪磨頭



- * 加工範圍: \varnothing 1.5 ~ 70mm
- * 連接現有機床，則成為半自動搪磨機
- * 包含一個電控箱，可調整膨脹量，膨脹速度，停留時間

搪磨刀規格:

400型 ; 400L型 ; 401型 ; 402型 ; 504型 ; 504L型 ; 506型 ; 506L型 ; 1000型 ; 1104型

手動搪磨頭

- * 連接現有機床，成為手動搪磨機
- * 可微調膨脹量
- * 依加工尺寸分為兩個規格: 814和1040

PEMAMO 814

\varnothing 0.6 - 1.4mm

搪磨刀規格: 844型 ; 846型




PEMAMO 1040

\varnothing 1.5 - 70mm

搪磨刀規格:

400型 ; 400L型 ; 401型 ; 402型 ; 504型 ; 504L型 ; 506型 ; 506L型 ; 1000型 ; 1104型

鑽石搪磨刀



鑽石刀片全圓周平行膨脹



穿孔搪磨刀:


加工範圍 \varnothing 0.6 - 70mm




盲孔搪磨刀:

加工範圍 \varnothing 2 - 70mm

鑽石搪磨刀 844 (G)



鑽石搪磨刀 846 (M)



844 (G)	\varnothing	L1	L2	A	T	D	X	Lmax
	0.6 ~ 0.7	25	19	5	3	15 - 35	0.1	12
	0.8 ~ 1.4	25	19	4	5	15 - 35	0.1	12
	1.5 ~ 1.9	41	35	10	8	15 - 50	0.1	21
	2.0 ~ 2.95	41	35	10	8	15-70	0.1	21

膨脹心軸:

825 - 028 for 0.6 ~ 0.7mm

825 - 039 for 0.8 ~ 0.9mm

825 - 058 for 1.0 ~ 1.4mm

825 - 090 for 1.4 ~ 1.9mm

825 - 130 for 2.0 ~ 2.5mm


846 (M)	\varnothing	L1	L2	A	E	T	n	D	X	Lmax
	2.00 ~ 2.99	41	35	10	1	8	3	7-250	0.1	21

膨脹心軸:


825 - 090 for 1.5 ~ 1.9mm

825 - 130 for 2.0 ~ 2.5mm

鑽石搪磨刀 504 (G)




鑽石搪磨刀 504L (G)




504 (G)	\varnothing	L1	L2	A	T	D	X	Lmax
	1.5 ~ 1.9	45	35	10	8	15-50	0.1	21
	2.0 ~ 2.9	60	50	14	14	15-70	0.1	29
	3.0 ~ 4.9	65	55	15	16	15-70	0.2	32
	5.0 ~ 5.9	85	70	20	21	15-150	0.2	39
	6.0 ~ 7.9	90	75	20	21	15-150	0.2	44
	8.0 ~ 9.9	100	85	25	21	15-150	0.2	49
10.0~10.99	105	90	25	21	15-150	0.2	54	

504L (G)	\varnothing	L1	L2	A	T	D	X	Lmax
	5.0 ~ 5.9	95	80	20	31	15-150	0.2	44
	6.0 ~ 6.9	115	100	20	31	15-150	0.2	64
	7.0 ~ 7.9	115	100	20	42	15-150	0.2	59
	8.0 ~ 9.9	125	110	25	42	15-150	0.2	64
10.0 ~ 10.89	130	115	25	42	15-150	0.2	69	

鑽石搪磨刀 506 (M)




鑽石搪磨刀 506L (M)




506 (M)	ϕ	L1	L2	A	E	T	n	D	X	Lmax
	2.00 ~ 2.49	60	50	13	1	14	3	7-250	0.1	30
	2.50 ~ 2.99	60	50	12	1	16	3	7-250	0.1	30
	3.00 ~ 3.99	65	55	15	1.5	16	3	7-250	0.2	32
	4.00 ~ 4.99	65	55	15	2	16	3	7-250	0.2	32
	5.00 ~ 5.99	85	70	20	2.5	21	3	7-250	0.2	39
	6.00 ~ 7.99	90	75	20	3	21	3	7-250	0.2	44
	8.00 ~ 9.99	100	85	25	4	21	3	7-250	0.2	49
	10.00 ~ 10.99	105	90	25	4.5	21	3	7-250	0.2	54

506L (M)	ϕ	L1	L2	A	E	T	n	D	X	Lmax
	5.00 ~ 5.99	95	80	20	2.5	31	3	7-250	0.2	44
	6.00 ~ 6.99	115	100	20	3	31	3	7-250	0.2	64
	7.00 ~ 7.99	115	100	20	3	42	3	7-250	0.2	59
	8.00 ~ 9.99	125	110	25	4	42	3	7-250	0.2	64
10.00 ~ 10.99	130	115	25	4.5	42	3	7-250	0.2	69	

鑽石搪磨刀 400 (G)




鑽石搪磨刀 400L (G)




400 (G)	ϕ	L1	L2	A	T	D	X	Lmax
	11.0 ~ 14.9	125	90	25	21	15-150	0.3	54
	15.0 ~ 17.9	135	100	30	21	15-150	0.3	59
	18.0 ~ 20.9	140	105	30	21	15-150	0.3	64
21.0 ~ 25.99	150	110	30	21	15-150	0.3	69	

400L (G)	ϕ	L1	L2	A	T	D	X	Lmax
	11.0 ~ 14.9	150	115	25	42	15-150	0.3	69
	15.0 ~ 17.9	160	125	30	42	15-150	0.3	74
	18.0 ~ 20.9	165	130	30	42	15-150	0.3	79
21.0 ~ 25.0	175	135	30	42	15-150	0.3	84	

鑽石搪磨刀 401 (M)




鑽石搪磨刀 402 (M)



401 (M)	\varnothing	L1	L2	A	E	T	n	D	X	Lmax
	11.00 ~ 14.99	125	90	25	5	21	4	7-250	0.3	54
	15.00 ~ 17.99	135	100	30	6	21	4	7-250	0.3	59
	18.00 ~ 20.99	140	105	30	6	21	4	7-250	0.3	64
	21.00 ~ 25.99	150	110	30	6	21	4	7-250	0.3	69


402 (M)	\varnothing	L1	L2	A	E	T	n	D	X	Lmax
	11.00 ~ 14.99	150	115	25	5	42	4	7-250	0.3	69
	15.00 ~ 17.99	160	125	30	6	42	4	7-250	0.3	74
	18.00 ~ 20.99	165	130	30	6	42	4	7-250	0.3	79
	21.00 ~ 25.00	175	135	30	6	42	4	7-250	0.3	84

鑽石搪磨刀 1004 (G)




1004	\varnothing	L1	L2	T	D	X
	1.50 ~ 1.95	35	25	8	15-50	0.05
	2.00 ~ 4.90	50	40	11	15-70	0.05
	5.00 ~ 5.90	65	50	11	15-150	0.05
	6.00 ~ 7.90	70	55	11	15-150	0.05
	8.00 ~ 9.90	75	60	11	15-150	0.05
	10.00 ~ 10.90	80	65	16	15-150	0.05
	11.00 ~ 13.90	115	80	16	15-150	0.05
	14.00 ~ 14.90	115	80	21	15-150	0.05
15.00 ~ 20.00	120	85	21	15-150	0.05	

鑽石搪磨刀 1000 (M)



1000 (M)	\varnothing	L1	L2	E	T	n	D	X
	2.00 ~ 3.99	50	40	1	11	4	7-250	0.05
	4.00 ~ 4.99	50	40	1.5	11	4	7-250	0.05
	5.00 ~ 5.99	65	50	2	11	4	7-250	0.05
	6.00 ~ 7.99	70	55	1.5	11	6	7-250	0.05
	8.00 ~ 9.99	75	60	2	11	6	7-250	0.05
	10.00 ~ 10.99	80	65	3	16	6	7-250	0.05
	11.00 ~ 13.99	115	80	3	16	6	7-250	0.05
	14.00 ~ 14.99	115	80	4	21	6	7-250	0.05
	15.00 ~ 15.99	120	85	4	21	6	7-250	0.05
	16.00 ~ 19.99	120	85	5	21	6	7-250	0.05
	20.00 ~ 20.99	120	85	6	21	6	7-250	0.05

手動搪磨刀 201 (M)



201 (M)	\varnothing	L1	L2	A	E	T	n	D	X	Lmax
	2.50 ~ 2.99	60	40	12	1	16	3	7-250	0.1	20
	3.00 ~ 3.99	80	60	15	1.5	16	3	7-250	0.2	37
	4.00 ~ 4.99	90	65	15	2	16	3	7-250	0.2	42
	5.00 ~ 5.99	90	65	20	2.5	21	3	7-250	0.2	34
	6.00 ~ 7.99	130	100	20	3	21	3	7-250	0.2	69
	8.00 ~ 9.99	140	110	25	4	21	3	7-250	0.2	74
	10.00 ~ 10.99	160	120	25	4.5	21	3	7-250	0.3	84
	11.00 ~ 11.99	160	120	25	5	21	4	7-250	0.3	84
	12.00 ~ 14.99	160	120	30	5	21	4	7-250	0.3	79
	15.00 ~ 15.99	160	120	30	6	21	4	7-250	0.3	79
	16.00 ~ 17.99	180	140	30	6	21	4	7-250	0.3	99
18.00 ~ 21.00	180	140	35	6	21	4	7-250	0.3	94	